


# Vakuumsauger ESS-50-GT-M10

Teilenummer: 525977

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	8 mm
Min. Werkstückradius R	40 mm
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	11,2 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	97 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	30 N
Produktgewicht	18 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®