

Vakuumsaugnapf ESV-80-BT

Teilenummer: 526008

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10,5 mm
Min. Werkstückradius R	100 mm
Sauger-Durchmesser	80 mm
Sauger-Volumen	59,1 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	237 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	237 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	102 N
Produktgewicht	57,2 g
Befestigungsart	über Vakuumananschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®