



Drucksensor SPAB-P10R-F-PB-K1

Teilenummer: 570799

FESTO

mit Relativdruck 0...10 bar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Druckmessbereich Anfangswert	0 bar
Druckmessbereich Endwert	10 bar
Überlastbereich	15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltfunktion	frei programmierbar
Schaltelementfunktion	umschaltbar
Reproduzierbarkeit Schaltwert	0,2 %
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Analogausgang	1 - 5 V
Genauigkeit Analogausgang Nullpunkt in ± %FS	5 %FS
Genauigkeit Analogausgang Spanne in ± %FS	5 %FS
Reproduzierbarkeit Analogwert	0,2 %
Genauigkeit Anzeige FS	2 %FS
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 24 V
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Elektrischer Anschluss	Kabel 4-adrig
Kabellänge	2,5 m
Befestigungsart	auf Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde M5
Produktgewicht	30 g
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS-verstärkt PBT-verstärkt
Anzeigeart	Leucht-LCD mehrfarbig
Darstellbare Einheit(en)	MPa bar kPa psi kgf/cm ²
Schaltzustandsanzeige	LCD gelb
Einstellmöglichkeiten	Teach-In über Display und Tasten
Manipulationssicherung	PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte	0 ... 100 %
Einstellbereich Hysterese	0 ... 90 %
Schutzart	IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2