



Haube VMPA-KMS-H

Teilenummer: 533198

FESTO

für Multipolanschluss an Ventilinsel MPA-S.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	DIN 41652
Anschlusshäufigkeit	50
Produktgewicht	71 g
Elektrischer Anschluss	Stecker / Dosen
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	25
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	3x Schraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Crimpkontakte
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennbetriebsspannung AC	3 V
Stoßspannungsfestigkeit	1 kV
Kabeldurchmesser	6 ... 12 mm
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	grau
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Dichtungen	CR NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet