


# Endschalteranbau DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Teilenummer: 534475

FESTO

für Schwenkantriebe mit Montageschnittstelle nach VDI/VDE 3845.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	7 ... 13 mm
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Schaltelementfunktion	Schließer
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsanzeige	ja
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	0 ... 100 mA
Isolationsspannung	50 V
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Schaltausgang	PNP
Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Kabelverschraubung	M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäusedeckel	PC
Werkstoff Gehäusesockel	ABS+PC
Werkstoff Konsole	ABS+PC