


# Abzweigmodul MS12-FRM

Teilenummer: 535035

FESTO

Für Batteriemontage, mit G-Gewinde.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 ... 20 bar
Normalnennndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:--:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 4	G1
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss