

Linienportal DHSL-2-DGC25S-DGEA18

Teilenummer: 574507

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--------------------------|
| Gruppe | Linienportal 2 |
| Nutzlast | 0 ... 2 kg |
| Antrieb Z-Achse | DGEA-18 |
| Antriebsart Z-Achse | elektrisch Zahnriemen |
| Zwischenposition Z-Achse | beliebig |
| Hub Z-Achse | 0 ... 600 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse | ± 0,05 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse | ± 0,05 mm |
| Antrieb Y-Achse | DGC-25 |
| Antriebsart Y-Achse | pneumatisch |
| Zwischenposition Y-Achse | 1-fach |
| Hub Y-Achse | 0 ... 8.500 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse | ± 0,02 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse | ± 0,02 mm |