



# Nahrungsschalter SIEF-M18B-PS-S-L-WA

Teilenummer: 538301  
Auslaufprodukt

FESTO

mit Stecker, Einbau bundig.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2025. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Messprinzip	induktiv
Bemessungsschaltabstand	5 mm
Gesicherter Schaltabstand	4,05 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 1,0 Edelstahl St 18/8 = 1,0 Kupfer = 1,0 Messing = 1,0 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-30 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit	0,1 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	0,15 ... 0,75 mm
Max. Schaltfrequenz DC	2.500 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	≤ 1,8 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom	≤ 15 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	3-polig Fixcon M12x1 Stecker
Baugroe	M18
Befestigungsart	mit Kontermutter
Anziehdrehmoment	15 Nm
Einbauart	bundig
Produktgewicht	48 g
Werkstoff Gehause	Messing PBT PTFE beschichtet
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
Storfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung