


Linienportal DHSL-DGC25-HMPL16

Teilenummer: 542979

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb und leichter Handhabungsachse, dynamisch, präzise, modular. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 1.0
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	HMPL-16
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 160 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	DGC-25
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Hub Y-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm