


# Linienportal DHSL-2DGPL25S-HMPL20

Teilenummer: 542990

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb mit Führungssachse und leichter Handhabungsachse, hoch dynamisch mit Soft Stop, präzise, modular. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 2.0
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	HMPL-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGPL-25-SPC11
Antriebsart Y-Achse	servopneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	2-fach
Hub Y-Achse	0 ... 1.600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 1 mm