


Linienportal DHSL-2DGC40-DGEA25

Teilenummer: 543014

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb mit Führungssachse und elektrischer Auslegerachse, dynamisch, präzise, elektrisch positioniert. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-25
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen DGEA
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGC-40
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Hub Y-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm