


Linienportal DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Teilenummer: 543018

FESTO

bestehend aus elektrischer Zahnriemenachse mit Rollenführung und Führungsachse und elektrischer Auslegerachse, hoch dynamisches Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-25
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen DGEA
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-40-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm