


# Linienportal EXCT-100- -

Teilenummer: 8026577

FESTO



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Linienportal
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Max. Beschleunigung	30 m/s <sup>2</sup>
Max. Geschwindigkeit	4 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	10 ... 40 °C
Max. Prozesskraft in Z-Richtung	500 N
Nennlast bei maximaler Dynamik	10 kg
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz mit Nutzensteinen
Werkstoffhinweis	RoHS konform