

# Verbindungsleitung SBOA-K20CP-WS

Teilenummer: 548823

FESTO

für Kompaktkamerasysteme SBOI-Q-... und SBOC-Q-...



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 60$ V
Schutzart	IP65 IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Elektrischer Anschluss	Stecker gewinkelt / Dose gerade
Kabelaufbau	2x0,24+2x0,34+0,49
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Kabellänge	2 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Farbe Kabelmantel	lichtgrau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing PUR vernickelt
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze / Messing vergoldet