



Verteilerblock MS4N-FRM-FRZ

Teilenummer: 554101

FESTO

geeignet als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck	0 ... 14 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	4.050 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	3.250 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	2.900 l/min
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	60 g
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	1/4 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss