



Verteilerblock MS6N-FRM-FRZ

Teilenummer: 554102

FESTO

geeignet als Zwischenstück zwischen zwei Druckregelventilen.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Abzweigmodul |
| Betriebsdruck | 0 ... 20 bar |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 14.600 l/min |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach oben | 10.400 l/min |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach unten | 9.850 l/min |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 163 g |
| Pneumatischer Anschluss 3 | NPT1/2-14 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | NPT1/2-14 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |