



Vakuumsauger OGVM-30X65-AV-HN-G14F

Teilenummer: 8073869

Auslaufprodukt

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	7 mm
Min. Werkstückradius R	15 mm
Nennweite	6 mm
Sauger-Größe	30x65 mm
Sauger-Volumen	11,5 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	oval Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-60 kPa -0,6 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	10 ... 120 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	75 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	75 N
Produktgewicht	48 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innengewinde G1/4
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	HNBR