


Axialbausatz EAMM-A-L38-60G

Teilenummer: 557978

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	4,4 Nm
Produktgewicht	350 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoffhinweis	RoHS konform