


Axialbausatz EAMM-A-A19-42A

Teilenummer: 558895

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	19
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	1,06 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2,2 Nm
Produktgewicht	270 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform