


Linienportal YXML-3

Teilenummer: 8082251

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen | 0,1 mm/m |
| Einbaulage | waagrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Linienportalsystem mit elektrischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer | 100 % |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
| Umgebungstemperatur | 10 ... 40 °C |
| Wartungsintervall | 2.500 km |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Adapterplatte | Aluminium, eloxiert |
| Werkstoff Befestigungswinkel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Energieketten | PA-verstärkt |