


Axialbausatz EAMM-A-V32-60PA

Teilenummer: 8091053

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	55 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	1,03 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	243 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	60PA
Werkstoffhinweis	RoHS konform