

Rundzylinder DPRA-N-...-3/4"- -

Teilenummer: 8109549



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Hub	0,0625 ... 12 "
Kolben-Durchmesser	3/4"
Kolbenstangengewinde	1/4-28 UNF-2A
Dämpfung	keine Dämpfung P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde Verlängerte Kolbenstange Druckluftanschluss axial Druckluftanschluss quer Mit Verdrehsicherung Hoher Korrosionsschutz Durchgehende Kolbenstange Temperaturbereich 0 - 150 °C Temperaturbereich -40 - 80 °C einseitige Kolbenstange Abstreifer aus NBR Lagerdeckel mit Befestigungsgewinde Lagerdeckel für Direktmontage Lagerdeckel mit Schwenkzapfen Abschlussdeckel mit Schwenkzapfen Abschlussdeckel mit Schwenkzapfen, 90° gedreht Abschlussdeckel mit Schwenkauge und Lagerhülse
Verdrehsicherung/Führung	Sechskantkolbenstange
Betriebsdruck	10 ... 150 Psi
Funktionsweise	doppeltwirkend einfachwirkend drückend ziehend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung 3 - starke Korrosionsbeanspruchung 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-40 ... 300 °F
Produktgewicht	0,1 ... 0,85 Pound
Befestigungsart	mit Kontermutter mit Zubehör

Merkmal	Wert
Pneumatischer Anschluss	1/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung POM hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	FPM NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	hochlegierter Stahl rostfrei