



# Führungszylinder DFM-32-160-P-A-GF-F1A

Teilenummer: 8118889

FESTO

Der Endschalter Typ SMTSO-8E kann bei diesem Produkt mit Hublängen gleich oder größer 50 mm eingesetzt werden. Der passende Befestigungsbausatz Typ SMB-8E wird nach innen oder außen montiert.



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Schwerpunktabstand der Nutzlast zur Jochplatte	50 mm
Hub	160 mm
Kolben-Durchmesser	32 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Gleitführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
Betriebsdruck Mpa	0,15 ... 1 MPa
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Max. Geschwindigkeit	0,8 m/s
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F1a
Reinraumklasse	ISO Klasse 8
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,4 Nm
Max. Kraft Fy	1.227 N
Max. Kraft Fy statisch	1.227 N
Max. Kraft Fz	1.227 N
Max. Kraft Fz statisch	1.227 N
Max. Moment Mx	47,84 Nm
Max. Moment Mx statisch	47,84 Nm
Max. Moment My	47,84 Nm
Max. Moment My statisch	47,84 Nm
Max. Moment Mz	47,84 Nm
Max. Moment Mz statisch	47,84 Nm
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub	6,54 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs	146 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	415 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	482 N
Bewegte Masse	2.003 g
Produktgewicht	4.149 g
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei