


Linienportal YXCL-2-B

Teilenummer: 8122265

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Linienportalsystem mit elektrischen und pneumatischen Antriebsmodulen
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Wartungsintervall	2.500 km
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium, eloxiert
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Energieketten	PA-verstärkt