

Servomotor EMMT-AS-190-LKR-HT-R3M

Teilenummer: 8148409

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-15 ... 40 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bis 80°C mit Derating -1,5%/°C
Max. Aufstellhöhe	4.000 m
Hinweis zur max. Aufstellhöhe	ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Wärmeklasse nach EN 60034-1	F
Max. Wicklungstemperatur	155 °C
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Temperaturüberwachung	Digitale Motortemperaturübertragung per EnDat 2.2
Motorbauform nach EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP21
Hinweis zur Schutzart	IP21 für Motorwelle ohne Radialwellendichtring IP65 Motorwelle mit RWDR IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlussstechnik
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955	N
Wuchtgüte	G 2,5
Rastmoment	< 1,0% vom Spitzendrehmoment
Lebensdauer Lager bei Nennbedingungen	20.000 h
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 10 x 8 x 45
Schnittstellencode Motor Out	190B
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Hybrid-Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M40x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schwingfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-29 15 g/11 ms nach EN 60068-2-27
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Zertifikat ausstellende Stelle	UL E342973
Nennbetriebsspannung DC	680 V

Merkmal	Wert
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	5
Stillstandsrehmoment	93,7 Nm
Nenndrehmoment	82,4 Nm
Spitzendrehmoment	183,3 Nm
Nenndrehzahl	1.000 1/min
Max. Drehzahl	1.654 1/min
Max. mechanische Drehzahl	8.000 1/min
Nennleistung Motor	8.629 W
Dauerstillstandsstrom	22,8 A
Nennstrom Motor	20 A
Spitzenstrom	49,7 A
Motorkonstante	4,12 Nm/A
Stillstandsrehmomentkonstante	4,79 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	289,7 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	0,358 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	13,8 mH
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase)	6,95 mH
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase)	6,9 mH
Elektrische Zeitkonstante	38,8 ms
Thermische Zeitkonstante	80 min
Thermischer Widerstand	0,3 K/W
Messflansch	450x450x30 Stahl
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	145 kgcm ²
Produktgewicht	53.000 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	520 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	2.620 N
Rotoragegeber	Encoder absolut multi turn
Rotoragegeber Herstellerbezeichnung	EQI 1331
Rotoragegeber absolut erfassbare Umdrehungen	4.096
Rotoragegeber Schnittstelle	EnDat 22
Rotoragegeber Messprinzip	induktiv
Rotoragegeber Betriebsspannung DC	5 V
Rotoragegeber Betriebsspannungsbereich DC	3,6 ... 14 V
Rotoragegeber Positionswerte pro Umdrehung	524.288
Rotoragegeber Auflösung	19 Bit
Rotoragegeber Systemgenauigkeit Winkelmessung	-65 ... 65 arcsec
MTTF, Teilkomponente	190 Jahre, Rotoragegeber
Energieeffizienz	ENEFF (CN) / Class 1