


Bediengerät CDPX-X-E2-W-7-EX2

Teilenummer: 8155220

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	195 mm
Einbautiefe	17 mm
Höhe	132 mm
Länge	34 mm
Max. Panelfrontstärke	17 mm
Echtzeituhr	ja
Unterstützte SPS-Protokolle	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abweichung Echtzeituhr	< 100 ppm bei 25°C
Anzahl Farben	16 M
Anzeige	mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeart	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	7"
Back-up Batterie	Li-Batterie, wiederaufladbar
Display-Auflösung	1025x600 Pixel
Elektrische Leistungsaufnahme	12 W
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-20 ... 55 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei vertikalem Einbau
Produktgewicht	700 g
USB-Schnittstelle	ja
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd
Befestigungsart	VESA-Schnittstelle
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	Designer Studio
CPU Daten	1 GB RAM