


Axialbausatz EAMM-A-L95-150A-G2

Teilenummer: 8157280

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3.180 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoffhinweis	RoHS konform