


Axialbausatz EAMM-A-L95-190B-G2

Teilenummer: 8157282

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	180 Nm
Produktgewicht	4.500 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	190A 190B
Werkstoffhinweis	RoHS konform