

Führungseinheit EAGF-P2-KF-32-

Teilenummer: 8158030

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	1 ... 200 mm
Reversierspiel	0 µm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Max. Beschleunigung	25 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	1 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Kraft F _y	160 N
Max. Kraft F _y statisch	355 N
Max. Kraft F _z	160 N
Max. Kraft F _z statisch	355 N
Max. Moment M _x	6 Nm
Max. Moment M _x statisch	13 Nm
Max. Moment M _y	4 Nm
Max. Moment M _y statisch	9 Nm
Max. Moment M _z	4 Nm
Max. Moment M _z statisch	9 Nm
Verschiebekraft	1,6 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	170 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	613 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	7,9 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	7,9 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	26 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4,3 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl hartverchromt
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert