


Handlingmodul EHMY-RP-EGC-120-TB-KF- -

Teilenummer: 8004606

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Arbeitshub	50 ... 2.000 mm
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0,1 mm/m
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Zahnriemen
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Wiederholgenauigkeit	±0,08 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform