



# Stoßdämpfer DYSS-3-4-Y1F-F1A-G2

Teilenummer: 8179966

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	3
Hub	4 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Varianten	Empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	4 mm
Max. Anschlagkraft	80 N
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,4 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	4.500 J
Max. Restenergie	0,004 J
Rückstellkraft	0,4 N
Produktgewicht	3 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl