

# Verkettungsplatte VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH

Teilenummer: 8188447  
Neu

FESTO

## Datenblatt

Merkm <sup>al</sup>	Wert
Max. Anzahl Ventils <sup>p</sup> ulen	24
Abmessungen B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Hinweis zur Betriebss <sup>p</sup> annung	SELV/PELV Netz <sup>t</sup> eile erforderlich Spannungsabfall beachten
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformit <sup>ä</sup> tserkl <sup>ä</sup> rung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformit <sup>ä</sup> tserkl <sup>ä</sup> rung)	nach UK Vorschriften f <sup>ü</sup> r EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformit <sup>ä</sup> t	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	6 Nm
Produktgewicht	131,1 g
Elektrischer Anschluss 1, Anschluss <sup>t</sup> echnik	Sub-D
Kabelabgang	Gerade
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	f <sup>ü</sup> r Cartridge 15 mm
Pneumatischer Anschluss 5	f <sup>ü</sup> r Cartridge 15 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verst <sup>ä</sup> rkt
Werkstoff Deckel	PA-verst <sup>ä</sup> rkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff H <sup>ü</sup> lse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Klammer	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl rostfrei