Axialbausatz
EAMM-A-X22-42A

Teilenummer: 8210057



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	0.95 Nm
Produktgewicht	60 g
Schnittstellencode Aktuator	X22
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform