


# Manometer PAGN-63-0.025M-G14-1.6

Teilenummer: 8036756

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 ... 0,025 MPa
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 0,025 MPa
Betriebsdruck	0 ... 0,25 bar 0 ... 3,625 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP43
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	220 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff