

Kugelhahn QH-1/4

Teilenummer: 9541

FESTO

manueller Messingkugelhahn mit ISO 228 Gewinde.
Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	3.400 l/min
Nennweite	12 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	ISO 228-1
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Nenndruck Armatur	40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten weitere Medien auf Anfrage
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	180 g
Werkstoff Dichtungen	FPM PTFE
Werkstoff Kugel	Messing, verchromt
Werkstoff Welle	Messing