


# racor pasamuros QSS-8-F

Número de artículo: 130642

★ Gama básica

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	5,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Pasamuros
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Clasificación marítima	véase el certificado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	40 g
Conexión neumática 1	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Color del anillo extractor	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	latón niquelado
Material del anillo extractor	POM
Material de las tuercas	latón niquelado
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina