


casquillo enchufable QSH-8-6-50

Número de artículo: 130719

FESTO

Reductor.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3,8 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	50
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Clasificación marítima	véase el certificado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	0,9 g
Conexión neumática 1	Diámetro casquillo enchufable 8 mm
Conexión neumática 2	Diámetro casquillo enchufable 6 mm
Color del anillo extractor	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PBT