

# Vakuumsauger OGVM-125-S-N-G14F

Teilenummer: 8073822

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Sauger              | 12,5 mm   |
| Min. Werkstückradius R             | 135 mm  |
| Nennweite                          | 8 mm  |
| Sauger-Durchmesser                 | 125 mm  |
| Sauger-Volumen                     | 132 cm <sup>3</sup>   |
| Anschlusslage                      | oben  |
| Einbaulage                         | beliebig  |
| Saugerform                         | rund flach  |
| Betriebsdruck Mpa                  | -95 ... 0 kPa   |
| Betriebsdruck                      | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                        |
| Nennbetriebsdruck                  | -60 kPa<br>-0,6 bar   |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-A1-L  |
| Umgebungstemperatur                | -20 ... 80 °C   |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 606 N   |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 429 N   |
| Produktgewicht                     | 151 g   |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss  |
| Vakuumanschluss                    | Innengewinde G1/4   |
| Farbe                              | schwarz   |
| Shore-Härte                        | 60 +/- 5  |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Aluminium-Knetlegierung                                     |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                   | NBR   |