

electroválvula VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P4-6

Número de artículo: 1492197

FESTO

Accionamiento obligado, conexión NPT2".



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de diafragma guiado
Tipo de accionamiento	eléctrico
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	Imán en vertical
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	2 NPT
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 Conector según EN 175301-803 Forma rectangular
Diámetro nominal	50 mm
Función de las válvulas	2/2 cerrada monoestable
Accionamiento manual auxiliar	sin
Sentido del flujo	no reversible
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:·:·] Gases inertes Aceite mineral agua Líquidos neutros Otros fluidos bajo demanda
Presión nominal de válvulas de proceso	40
Diferencia de presión (MPa)	0 MPa
Diferencia de presión	0 bar
Diferencia de presión (psi)	0 psi
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 30 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Presión del fluido	0 ... 0,6 MPa 0 ... 6 bar
Presión del fluido psi	0 ... 87 psi
Viscosidad máxima	22 mm ² /s
Temperatura del medio	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Índice de fuga según EN 12266-1	A
Caudal Kv	28 m ³ /h
Caudal nominal normal	29.900 l/min
Tiempo de conmutación a la conexión	1.220 ms
Tiempo de conmutación a la desconexión	2.140 ms
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material de la carcasa	latón fundido
Número del material cuerpo	CW617N
Material de las juntas	FPM
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina

Característica	Valor
Número de material tornillo	1.4301
Peso del producto	6.500 g
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre componentes de presión
Tipo de protección	IP65
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo