


Axialbausatz EAMM-A-D19-40R

Teilenummer: 8105867

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	133 g
Schnittstellencode Aktuator	D19
Schnittstellencode Motor In	40R
Werkstoffhinweis	RoHS konform