


filtro de vacío

VAF-PK-4

Número de artículo: 15889

FESTO

ejecución en línea



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Posición de montaje	indistinto
Grado de filtración	50 µm
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Aplicación solo con sistemas de vacío abiertos
Caudal con depresión = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso del producto	6 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión neumática	PK-4 con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	Malla PA
Material de la carcasa	PA
Eficiencia del impulso de eyección	≤ 8 bar