



Winkelgreifer DHWC-6-A

Teilenummer: 8125286

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Max. Austauschgenauigkeit	$\leq 0,2$ mm
Max. Öffnungswinkel	30 deg
Wiederholgenauigkeit Greifer	$\leq 0,1$ mm
Anzahl Greifbacken	2
Antriebsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greiferfunktion	Winkel
Greifkraftsicherung	ohne
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	≤ 3 Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen	7,3 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen	5,4 Ncm
Massenträgheitsmoment	0,009 kgcm ²
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	18 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch	0,3 Nm
Max. Moment am Greifbacken My statisch	0,3 Nm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	0,3 Nm
Produktgewicht	22 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Greifbacken	hochlegierter Stahl