



# módulo de derivación PMBL-186-HP3-H

Número de artículo: 1609073

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal DN	54
Serie	L
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Módulo de derivación
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 5 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 50 bar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre componentes de presión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Normativa sobre equipos a presión del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conexión neumática 3	G1
Conexión neumática 4	G1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio