


# Winkelgreifer DHWC-25-A-S-NO

Teilenummer: 8133477

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Max. Austauschgenauigkeit	$\leq 0,2$ mm
Max. Öffnungswinkel	30 deg
Rotationssymmetrie	$\leq 0,2$ mm
Wiederholgenauigkeit Greifer	$\leq 0,1$ mm
Anzahl Greifbacken	2
Antriebsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend offen
Greiferfunktion	Winkel
Greifkraftsicherung	beim Öffnen
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	$\leq 2$ Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	51 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	15 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen	233,9 Ncm
Massenträgheitsmoment	1,087 kgcm <sup>2</sup>
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	140 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch	2,2 Nm
Max. Moment am Greifbacken My statisch	2,2 Nm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	2,2 Nm
Produktgewicht	363,5 g
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde mit Durchgangsbohrung und Passstift mit Innengewinde und Passstift wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Greifbacken	hochlegierter Stahl