

electroválvula MN1H-2-1-MS-NPT

Número de artículo: 161733



Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Con accionamiento auxiliar manual, sin bobina y sin conector.

Bobina y conector se piden por separado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Construcción | Válvula de diafragma |
| Principio de hermetización | blando |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto |
| Conexión de las válvulas de proceso | 1 NPT |
| Díámetro nominal | 25 mm |
| Función de las válvulas | 2/2 cerrada monoestable |
| Accionamiento manual auxiliar | con accesorios enclavables mediante pulsador |
| Sentido del flujo | no reversible |
| Fluido | Aire comprimido filtrado, unidad de filtrado de 200 µm |
| Función de escape | no estrangulable |
| Tipo de reposición | muelle neumático |
| Tipo de control | prepilotado |
| Presión del fluido | 0,5 ... 10 bar |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable de aleación fina |
| Número de material tornillo | 1.4301 |
| Peso del producto | 1.100 g |
| Tipo de protección | IP65 |