


caballete CRLBN-12/16

Número de artículo: 161862

FESTO

resistente a la corrosión,
para cilindros CRDSNU.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12/16
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	39 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de aleación fina
Material del perno	Acero inoxidable de aleación fina
Material de bloqueo	Acero inoxidable de aleación fina