


Pneumatik-Anschaltung VABA-S6-1-X2-F2-CB2-AL

Teilenummer: 8152434

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Anschaltung Ventilinseln	Typ 44, VTSA-F-CB
Diagnose	Drahtbruch pro Ventilschule Kurzschluss Ventile Unterspannung Ventile
Max. Anzahl der Ventilplätze	12 bei bistabilen Ventilen 24 bei monostabilen Ventilen
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung Modul
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang
Betriebsspannungsbereich DC	21,6 ... 26,4 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA für Ventile ohne CPX-FVDA-P2 Typ. 25 mA für Elektronik mit CPX-FVDA-P2
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,2 A
Max. Summenstrom pro Modul	2 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zusatzeinspeisung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	1.596 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion	sicherer Digitalausgang
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss Ventil, Funktion	Spannungsversorgung Ventil
Elektrischer Anschluss Ventil, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss Ventil, Anschlusstechnik	7/8" Rundsteckverbinder
Elektrischer Anschluss Ventil, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss	über CPX
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Schrauben	Stahl