


Schwenkantrieb

DRRS-20-180-FH-PA

FESTO

Teilenummer: 8163611



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Dämpfungswinkel	27.5 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel je Endlage	+10 / -100 deg
Planlauf Teller	0.07 mm
Schwenkwinkel	180 deg
Min. Schwenkwinkel	45 deg
Max. Schwenkwinkel	200 deg
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Wiederholgenauigkeit	0.07 deg
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14	Klasse 9 nach ISO 14644-1
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3.3 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0.0175 kgm ²
Max. Biegemoment	5 Nm
Max. axiale Belastung statisch	350 N
Produktgewicht	790 g
Befestigungsart	wahlweise: mit Befestigungsbausatz mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde

Merkmal	Wert
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoff Flanschwelle	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Ritzel	Vergütungsstahl