

Aufsteckflansch DARF-Q13-20-1

Teilenummer: 8163623

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	20
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Adapter für Drehantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batterieherstellung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Reinraumklasse	Klasse 9 nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Biegemoment	5 Nm
Max. axiale Belastung statisch	350 N
Produktgewicht	66 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Flansch	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	Stahl, beschichtet