



cable de conexión KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Número de artículo: 170238

FESTO

preconfeccionado, para válvula distribuidora proporcional



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 61076-2-101
Funciones adicionales	Ocupación de clavijas según producto
Identificación del cable	con accesorios
Frecuencia de conexión	500
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo mediante perno roscado con llave 18 y reborde longitudinal
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	redondo
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	M9x0,5
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	7
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	6
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Bloqueo mediante perno roscado
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 50 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Resistencia a la tensión de choque	2 kV
Longitud del cable	2 m
Característica de la línea	Suitable for energy chains
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 75 mm
Diámetro del cable	5,6 mm
Estructura del cable	8x0,24 apantallados
Diámetro nominal del conducto	0,24 mm ²
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	1
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	Negro